




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Article Numéro article | INDIVO unité de levage pour plan de travail 2001-2400 mm RK1453202 |
| Couleur | EAN:5708590378954 Gris (RAL 9006)  |
| Description | <p>Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits. Livrabable pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur).</p> <p>INDIVO unité de levage pour plan de travail, avec trois moteurs et boîte de contrôle. Renfort transversal et quatre supports inclus. Réglable en hauteur jusqu'à 300 mm avec bouton ou télécommande filaire. Pour plan de travail en longueur 2001-2400 mm. Veuillez indiquer la longueur et la largeur du plan de travail lors de la commande. Livré sans vis de montage.</p> |
| Réglage | Réglable en hauteur |
| Hauteur de réglage | 300 mm |
| Capacité du produit | Charge maximale admissible : 150 kg les poids du plan de travail y compris. La charge doit être uniformément répartie sur le plan de travail. |
| Vitesse en montant | Vitesse en montant: 20 mm/s Vitesse en descendant: 20 mm/s |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Matériaux | Colonne de levage : acier laqué par poudrage Renfort transversal : aluminium Supports : acier laqué par poudrage |
| Ergonomie | Avec l'unité de levage le plan de travail s'adapte facilement aux besoins des utilisateurs en position debout ou assis et offre ainsi un meilleur confort d'utilisation. Il peut s'agir d'une cuisine privée ou collective. |
| Fonctions | Réglable en hauteur à l'aide de boutons ou d'une télécommande filaire. Est adaptée à la plupart des éléments standards de cuisine. |
| Vérin | DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22 |













PRESSALIT®

| | |
|--|---|
| Article Numéro article | INDIVO unité de levage pour plan de travail 2001-2400 mm RK1453202 |
| Boîte de contrôle Télécommande filaire Consommation d'électricité | CBD6S (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Consommation d'électricité en charge maximale: 300 W Consommation d'électricité en veille: 2 W |
| Garantie Nettoyage | <p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p> |
| Déclaration de conformité | <p>Ce produit répond aux exigences pertinentes :</p> <ul style="list-style-type: none">- de la directive 2011/65/UE sur RoHS- de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique- de la directive 2014/35/UE sur basse tension. |









| | |
|-----------------------|--|
| Article | INDIVO unité de levage pour plan de travail 2001-2400 mm |
| Numéro article | RK1453202 |

Installation dans de différents types de mur

| | | |
|---|--|---|
|  | Béton >B25 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément. |  |
|  | Brique pleine >= Mz12 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément. |  |
|  | Parpaing plein >= Hlz12 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément. |  |
|  | Béton cellulaire P4 V8657 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément. |  |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément. |  |



| Article Numéro article | INDIVO unité de levage pour plan de travail 2001-2400 mm RK1453202 | |
|---|--|---|
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (9 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. |  |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (9 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. |  |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (9 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. |  |

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.