




Produkt Varenummer	INDIVO løfteenhed til overskabe 400-1200 mm RK1420	
Produktbeskrivelse	<p>EAN:5708590378862</p>  <p>Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration.</p> <p>INDIVO løfteenhed til overskabe, med én el-motor og styreboks. Højderegulerbar 430 mm med sargkontakt eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren. Til overskabe 400-1200 mm i bredden. Højde, bredde og dybde på skabene angives ved bestilling. Ekskl. monteringskit.</p>	
Justerbarhed	Højderegulerbar	
Reguleringshøjde	430 mm	
Produktkapacitet	Maks. belastning: 1 motorkonsol: 110 kg. 2 motorkonsoller: 220 kg.	
Hastighed opad	Hastighed op: 18 mm/s Hastighed ned: 18 mm/s	
Støjniveau	48 dB	
Materialer	Motorkonsol: Stål Tværprofil: Aluminium Kabelbakke: ABS-plast	
Ergonomi	Løfteenhederne tilpasser nemt overskabe til både stående og siddende brugere og skaber komfort for alle.	Reguleringen af overskabe til komfortabel arbejdshøjde skerved kontakter placeret i bordpladens forkant.



Produkt	INDIVO løfteenhed til overskabe 400-1200 mm
Varenummer	RK1420
Funktioner	<p>Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen. Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for betjening af overskabe.</p> <p>Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en håndbetjening.</p> <p>Løfteenhedens konstruktion sikrer, at konsollerne syner minimalt uanset skabenes position.</p> <p>Når overskabene sænkes 430 mm til laveste position, føres de samtidig 180 mm frem mod brugeren.</p> <p>Løfteenhederne kan bære kombinationer af overskabe i alle længder mellem 400 mm og 2400 mm.</p>
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD4 (Linak) IP22
Håndbetjening	HB53 (Linak), IPX1
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 187 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	INDIVO løfteenhed til overskabe 400-1200 mm
Varenummer	RK1420
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses- erklæring	<p>Dette produkt er i overensstemmelse med relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none">- RoHS-direktivet 2011/65/EU- EMC-direktivet 2014/30/EU- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU.