




PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm RK1420
Beskrivning	EAN:5708590378862  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. INDIVO lyftenhet för överskåp, med en motor och kontrollbox. Höjddreglerbar 430 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Vid höjjustering nedåt kommer lyften även att röra sig 180 mm mot brukaren. Till överskåp bredd 400-1200 mm. Ange höjd, bredd och djup på överskåp vid beställning. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjddreglerbar 430 mm Maximal belastning: 1 motorkonsol: 110 kg. 2 motorkonsoller: 220 kg. Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 18 mm/s 48 dB
Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD4 (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Strömförbrukning vid maximal belastning: 187 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm
Varunummer	RK1420
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Detta produkt uppfyller de relevanta kraven i - Rådets direktiv 2011/65/EU om RoHS - Rådets direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet - Rådets direktiv 2014/35/EU om låg spänning

pressalit.com

PRESSALIT®