




PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour armoires hautes 1201-2400 mm RK1421
Description	EAN:5708590378879  Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits. INDIVO unité de levage pour armoires hautes, avec deux moteurs et boîte de contrôle. Réglable en hauteur de 430 mm par boutons ou télécommande filaire. En réglant vers le bas, l'unité de levage se déplacera également de 180 mm vers l'utilisateur. Pour armoires hautes largeur 1201-2400 mm. Veuillez indiquer la hauteur, la largeur et la profondeur des armoires hautes lors de la commande. Livré sans vis de montage.
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	430 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible :(avec les armoires)2 consoles motrices: 220 kg
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 18 mm/s Vitesse en descendant: 18 mm/s
Niveau sonore	48 dB
Matériaux	Matériaux : Console motrice : acier Renforts transversaux : aluminium Boutons : plastique ABS
Ergonomie	Les armoires hautes sont réglables diagonalement,c'est-à-dire en hauteur et vers l'utilisateur. Il est donc facile, pour les utilisateurs assis commepour les enfants, de voir et d'atteindre le contenudes armoires. Les armoires hautes réglables en hauteur augmententl'espace de rangement dans les cuisines où le confortdes utilisateurs assis interdit d'installer desarmoires au sol.



PRESSALIT®

Article	INDIVO unité de levage pour armoires hautes 1201-2400 mm
Numéro article	RK1421
Fonctions	Réglable en hauteur à l'aide de boutons dans la baguette de bord du plan de travail. L'emplacement des boutons de réglage dans la baguette de bord est libre. Les consoles sont très discrètes, quelle que soit la position des armoires. Quand les armoires hautes descendent de 430 mm à la position la plus basse, elles avancent simultanément de 180 mm vers l'utilisateur.
Vérin	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD4 (Linak) IP22
Télécommande filaire	HB53 (Linak), IPX1
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 187 W Consommation d'électricité en veille: 1,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.



Article	INDIVO unité de levage pour armoires hautes 1201-2400 mm
Numéro article	RK1421
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences pertinentes : - de la directive 2011/65/UE sur RoHS - de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique - de la directive 2014/35/UE sur basse tension.



PRESSALIT®

Article	INDIVO unité de levage pour armoires hautes 1201-2400 mm
Numéro article	RK1421

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®