



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1164 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S1164013-BS37999
EAN:5708590381572
DB: 2311037

Pressalit Universal S1164 giver dig design, der holder i både udtryk og materialer. Du får et toiletsæde, som er en tidssvarende udgave af et designklassisk toiletsæde, skabt af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Vi har naturligvis forbedret både funktionerne med Soft Close og Lift-Off, og samtidig er den afrundede front bibeholdt som en hyldest til designerne.






Farve

Bahamabeige

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. S1164 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. BS37 universalbeslag i rustfrit stål til lift-off.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2012



Pressalit Universal S1164

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,047 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,511 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	17,555 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1164**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

 Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®