



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1164 Toaletsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1164000-BS37999
EAN:5708590382371
DB: 2315617

Pressalit Universal S1164 ger dig design som håller i både uttryck och material. Du får en toaletsits som är en modern version av en designklassisk toaletsits, skapad av Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn 1975. Vi har förbättrat både funktionerna med Soft Close och Lift-Off, och samtidigt den rundade fronten har behållits som en hyllning till formgivarna.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S1164 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS37 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2012



Pressalit Universal S1164
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.</p> <p>POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	3,047 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,511 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	17,555 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1164
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
