



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S1180000-BS43999
EAN:5708590382401
DB: 2315972

Pressalit Cera S1180 byder på et smukt og stilfuldt design til ethvert badeværelse. Toiletsædet er udviklet, så det passer særlig godt til en Ifö Cera toiletskål og har både soft close for en blød, lydløs lukning og lift-off funktion, der letter rengøringen betydeligt. Pressalit Cera S1180 har desuden et praktisk lille håndtag smukt integreret i designet, så du nemt åbner toiletsædet med blot en fingerspids.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Cera", art. nr. S1180 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS43 fast beslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich



Pressalit Cera S1180

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,409 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,799 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	13,995 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®