



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180 Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1180000-BS43999
EAN:5708590382401
DB: 2315972

Pressalit Cera S1180 har en vacker och elegant design som passar alla badrum. Toalettsitsen är utformad för att passa särskilt bra till Ifö Cera toalettskålen och har både soft close för en mjuk och tyst stängning och en lift-off-funktion som gör rengöringen mycket enklare. Pressalit Cera S1180 har också ett praktiskt litet handtag som är vackert integrerat i designen, så att du enkelt kan öppna toalettsitsen med bara ett finger.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Cera", art. nr. S1180 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS43 fast beslag till lift-off i rustfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Cera S1180
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.</p> <p>POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vikt	2,409 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	2,799 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	13,995 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
