



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076

Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical, incluant charnières universelles en acier inoxydable

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

1076000-DK3999
EAN:5708590382487

Pressalit Chilli est un choix sûr, stable et facile à nettoyer pour vos toilettes. Grâce à la fonction de fermeture en douceur intégrée, l'abattant se referme sur les toilettes en un mouvement souple et silencieux et vous procure un petit peu plus de luxe au quotidien. Ses courbes et sa fonction de démontage vertical intégral facilitent le nettoyage autour de l'abattant, empêchant toute prolifération de bactéries et de saletés.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Chilli", réf. 1076 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur, incluant charnières universelles à démontage vertical DK3 en acier inoxydable.

- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe : 90-170 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2020



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076

**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical,
incluant charnières universelles en acier inoxydable**

Matériaux

Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene):

Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

2,11 kg

Dimensions de carton

488x388x72 mm

Poids de carton

2,43 kg

Dimensions de colis

500x400x368 mm

Poids de colis

12,15 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

18

Nombre par palette

90



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical,
incluant charnières universelles en acier inoxydable**

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®