




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Håndtørrer med sensor, børstet stål PX30510
Produktbeskrivelse	VVS: 776133115 EAN: 5708590392684  Varmluftshåndtørrer i rustfrit stål til vægmontering. Støjsvag blæser med sensor, der aktiveres på 0-30 cm afstand. Tørretid ca. 30 sek. Inkl. monteringssæt, monteringsstik samt med mulighed for tyverisikring. Effekt 2000 W. 230 V / 50 Hz.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com