



PRESSALIT®

Pressalit 3 684 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål.

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

684000-D77999
VVS:615022000
NRF:6190122
RSK:7904470
EAN:5708590300481

Med Pressalit 3 giver vi vores kunder mulighed for at få kvalitet, design og funktionalitet til at gå hånd i hånd. Pressalit 3 passer godt til Philippe Starck 3 serien fra Duravit. Toiletsædet har et enkelt, stilrent og minimalistisk design, der er i perfekt samspil med Starck 3 skålens rene linjer.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 3", art. nr. 684 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D77 universal-flex-beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 270 - 320 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Philippe Starck 3 (Duravit)
- 10 års garanti



Designtype

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design-år

2009



Pressalit 3 684
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål.

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,735 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x70 mm
Vægt emballeret	3,152 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,76 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	20
Antal pr. palle	100
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit 3 684 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål.

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®