



## Pressalit Scandinavia PLUS 758 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

758000-D04999  
VVS:615044000  
NRF:6190137  
RSK:7904488  
EAN:5708590301969

Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smilende front bibeholdt – det bedste fra nutiden og fortiden kombineret på skønneste vis.






### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Scandinavia PLUS", art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. D04 universalbeslag i rustfrit stål til lift-off.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2012



---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	3,047 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	488x388x70 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,511 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	500x400x368 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	17,555 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®